


徽科特 HKT-4 水分活度测量仪

科瑞仪器整理 · 2026-10-26 · 型号：HKT-4



技术规格

- 测量参数：水分活度 a_w 与样品温度
- 页面列 a_w 范围：0~0.980 a_w ，非凝结条件
- 页面列 a_w 准确度： $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时不大于 0.015 a_w
- 测量点数：页面列 1~4 点；具体通道配置须确认
- 输出：液晶显示及微型打印机，按配置

产品特点

- 可对粉末、块状或液体样品取样测量。
- 中文菜单与测量结果打印。
- 样品温度、密封与平衡时间会影响结果。

应用范围

- 食品、药品及其他样品水分活度检测。
- 黏稠或挥发性样品应先核对样品杯和测量方法。

选型说明与来源

公开资料如混入其他型号或字段冲突，本资料已标注。量程、探头、接口和附件以实际供货配置及校准文件为准。

资料来源：<https://www.hktck.com/Products-11878855.html>