

徽科特 HKT-5 水分活度测量仪

科瑞仪器整理 · 2026-10-26 · 型号：HKT-5



技术规格

- 测量参数：水分活度 a_w 与样品温度
- 页面列 a_w 范围：0~1.000 a_w
- 页面列 a_w 准确度：23 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 时 $\pm 0.012 a_w$
- 测量通道：1 点
- 数据接口：RS232 或 USB，按配置

产品特点

- 可记录测量数据并向计算机传送。
- 支持自动或定时测量及微型打印。
- 原页面给出的测量时间为典型情况，实际由样品平衡决定。

应用范围

- 食品、药品及粉末、液体等样品的水分活度检测。
- 测量前保持样品与仪器温度一致并核对样品杯。

选型说明与来源

公开资料如混入其他型号或字段冲突，本资料已标注。量程、探头、接口和附件以实际供货配置及校准文件为准。

资料来源：<https://www.hktck.com/Products-11878846.html>