


徽科特 HKT-3A 水分活度测量仪

科瑞仪器整理 · 2026-10-26 · 型号：HKT-3A



技术规格

- 测量参数：水分活度 a_w 与样品温度
- 页面列 a_w 范围：0~0.980 a_w ，非凝结条件
- 页面列 a_w 准确度：23 $\pm$ 5 ° C 时 $\pm$ 0.015 a_w
- 测量点数：1 点
- 显示与输出：液晶显示及微型打印机

产品特点

- 中文菜单与结果打印便于现场操作。
- 样品杯密封测量，避免外界湿度影响。
- 原页面规格表混有无关 pH 字段，本页仅采用水分活度正文指标。

应用范围

- 食品、药品及其他固体、液体样品水分活度检测。
- 样品处理与温度平衡应按实际测量方法执行。

选型说明与来源

公开资料如混入其他型号或字段冲突，本资料已标注。量程、探头、接口和附件以实际供货配置及校准文件为准。

资料来源：<https://www.hktck.com/Products-11875800.html>