


徽科特 HKT-L1 水分活度测量系统

科瑞仪器整理 · 2026-10-26 · 型号：HKT-L1



技术规格

- 测量参数：水分活度 a_w 与样品温度
- 页面列 a_w 范围：0~1.000 a_w
- 页面列 a_w 准确度： $\pm 0.006 a_w$ ；适用条件需由供货文件确认
- 控温：页面列 5~50 °C 控温范围
- 测量通道：1 路

产品特点

- 可设定样品温度并记录不同温度下的水分活度。
- 支持过程曲线和测量结果保存。
- 温控精度及 a_w 准确度应以实际配置和校准文件确认。

应用范围

- 食品、药品及其他温度敏感样品的水分活度研究。
- 与不控温仪器比较时需保持样品温度条件一致。

选型说明与来源

公开资料如混入其他型号或字段冲突，本资料已标注。量程、探头、接口和附件以实际供货配置及校准文件为准。

资料来源：<https://www.hktck.com/Products-11875553.html>